
Anexo a la documentación de SmartSuite V. 9.6, edición millennium

Bienvenido a Lotus SmartSuite® Versión 9.6, la edición millennium para Windows 95/98/2000 y Windows NT 4.

Este documento proporciona información adicional a la de los documentos *Explorando SmartSuite - edición millennium* y *Procedimientos iniciales de Organizer* (versión impresa o en línea) del paquete de SmartSuite.

Requisitos del sistema para SmartSuite

Espacio en disco

Cuando consulte el Capítulo 1 de Explorando SmartSuite, tenga en cuenta los siguientes valores actualizados de los requisitos de espacio en disco para SmartSuite 9.6.

Para ejecutar SmartSuite desde el CD-ROM, Lotus recomienda 19 MB de espacio libre en disco.

Para instalar todas las aplicaciones de SmartSuite, es necesario un mínimo de 101 MB de espacio libre en el disco. Si desea utilizar una cantidad inferior, instale sólo las aplicaciones que le interesen o utilice la opción Configuración personalizada para seleccionar únicamente las funciones que desee. Lotus recomienda 147 MB de espacio libre en el disco para la instalación predeterminada. Para instalar todas las funciones, plantillas, archivos de ejemplo y Ayuda, así como para asignar cierto espacio para archivos temporales y de datos, Lotus recomienda 232 MB de espacio libre en el disco.

Memoria

Windows 95 o Windows 98

SmartSuite precisa como mínimo 16 MB de memoria de acceso aleatorio (RAM).

Windows 2000

SmartSuite precisa como mínimo 64 MB de memoria RAM.

Windows NT 4

SmartSuite precisa como mínimo 48 MB de memoria RAM.

Requisitos del sistema para IBM ViaVoice

Memoria

Windows 2000

ViaVoice precisa como mínimo 64 MB de memoria RAM.

Windows NT 4 o posterior

ViaVoice precisa como mínimo 48 MB de memoria RAM.

Instalación

Cuando se consulte el Capítulo 2 de Explorando SmartSuite, tenga en cuenta los siguientes datos actualizados:

SmartSuite 9.6 sólo se proporciona en CD-ROM.

SmartSuite 9.6 utiliza el programa InstallShield para transferir sus archivos desde el CD-ROM a un equipo independiente o a un servidor de archivos.

SmartSuite 9.6 cuenta con dos tipos de instalación: completa y personalizada.

Para instalar SmartSuite 9.6 mediante el comando Ejecutar, escriba x:\setup (donde "x" debe corresponder a la letra de su unidad de CD-ROM).

El archivo LEAME.RTF contiene información en línea sobre la instalación de SmartSuite 9.6 en un equipo independiente. El archivo LEAMERED.RTF contiene información en línea sobre las instalaciones en red (servidores, distribución y estaciones de trabajo).

Manuales en línea

Los manuales en línea de las versiones de SmartSuite para los distintos idiomas pueden diferir en cierto grado de los manuales de la versión inglesa. Si desea obtener más información, consulte el archivo LEAME.RTF del directorio /Lotus.

Manuales incluidos en el paquete de SmartSuite

Además de este Anexo, se incluyen los siguientes manuales traducidos:

- Explorando SmartSuite (Versión 9.0)
- Procedimientos iniciales de Organizer

También encontrará los siguientes manuales en inglés:

- Lotus Script Language Reference
- Lotus Script Programmer's Guide
- Exploring SmartSuite (R9.6)

Diccionarios en línea

Los diccionarios de lengua y de sinónimos del cajón Referencia de SmartCenter son ingleses, lo que significa que sólo se pueden buscar palabras o sinónimos en lengua inglesa. Sin embargo, Lotus Word Pro cuenta con un diccionario de sinónimos con definiciones y con un corrector ortográfico en su idioma.

Instalación en una red

Para realizar la instalación en un servidor de archivos, asegúrese de iniciar la sesión como administrador de la red. Haga clic en la casilla de verificación "Instalar en un servidor de archivos", situada en la parte central de la pantalla inicial del programa de instalación.

ScreenCam

Ahora puede instalar ScreenCam®, situado en el directorio Extras, llevando a cabo el siguiente procedimiento:

1. Introduzca el CD-ROM de SmartSuite en la unidad correspondiente.
2. Haga clic en menú Inicio de la barra de tareas de Windows y, a continuación, seleccione Programas - Explorador de Windows.
3. Seleccione la unidad de CD-ROM y haga doble clic en la carpeta Extras.
4. Haga doble clic en la carpeta ScrnCam y, a continuación, en las carpetas 97 o NT.
5. Haga doble clic en INSTALL.EXE y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar ScreenCam.

ViaVoice

Algunas versiones de Lotus SmartSuite para inglés y otras lenguas europeas incluyen IBM® ViaVoice® para 1-2-3® y WordPro™. ViaVoice se instala desde el directorio Extras.

Directorio Extras

En la versión 9.6 de SmartSuite se han eliminado las imágenes y las muestras de Word Pro del directorio Extras.

Novedades de SmartSuite

Además de las nuevas funciones descritas en el Capítulo 3 del documento Explorando SmartSuite, la versión 9.6 de SmartSuite incorpora las siguientes funciones:

1-2-3, Fastsite y Approach

Si desea obtener más información sobre las novedades de 1-2-3, Approach y Fastsite, consulte el tema "Novedades" de la ayuda en línea.

Word Pro

Es posible utilizar la compatibilidad de filtros mejorada de Word Pro al abrir o guardar archivos con formato de Microsoft Word, Word Perfect de Corel, HTML y RTF.

Freelance Graphics

Ahora puede insertar imágenes escaneadas o procedentes de cámaras digitales directamente en las presentaciones. Los usuarios de Freelance Graphics también podrán abrir archivos de PowerPoint 97 y 2000 en Freelance Graphics y guardar archivos de esta aplicación como archivos de PowerPoint 97.

Organizer

Si desea obtener más información, consulte el documento *Procedimientos iniciales de Organizer* (versión impresa o en línea). Tenga en cuenta que el sistema OAG de información área oficial se ha eliminado de SmartSuite 9.6. Esta versión de Organizer no puede utilizar los filtros de archivos de Microsoft Outlook 97 o 98, ACT! 3.x, Sidekick 97 o 98 y Day-Timer Organizer 98 a archivos de Organizer 5.0.

Publicación de documentos en Web

SmartSuite 9.6 no es compatible con la nueva tecnología jDoc basada en Java.

© Copyright 2000, Lotus Development Corporation. Reservados todos los derechos.
Impreso en la UE.



Referencia: CT8JVES